

HOLEX**Ruuviaivainsarja, Työkalujen lukumäärä: 11****Tilaustiedot**

Tilausnumero	953444 11
GTIN	4062406157005
Tuoteluokka	91A

Kuvaus**Malli:**

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiitinvärinen ja työkalujen alla oleva harmaa kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.

Kovavaahtoalustat täyttävät 1/4 (10 G × 8 G tai 250 × 200 mm) tai 1/2 (20 G × 8 G tai 500 × 200 mm) laatikon hyötyalasta.

Sopii:

Uudet GARANT -työkaluvaunut, täysin ulosvedettävät laatikot ja uusi laatikoiden mitoitus: **20 G × 16 G** tai 500 × 400 mm (L × S).

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953444: 1 kpl

HOLEX-ruuvitaltta urakantaruuveille nro 660701 koot 2,5; 3; 3,5; 5,5; 7; 8; 10: kutakin 1 kpl

HOLEX-ruuvinväännin Phillips-ruuveille nro 668401 koot 0; 1; 2; 3: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

Syvyys G	20
Leveys G	8
Syvyys	500 mm
Työkalujen lukumäärä	11
Leveys	200 mm
Paino	1,006 kg

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8x20
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 7 mm	660701 7
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 2	668401 2
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 2,5 mm	660701 2,5
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 1	668401 1
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 3	668401 3
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 10 mm	660701 10
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, voimakahva Ristikantakoko 0	668401 0
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 3,5 mm	660701 3,5
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 8 mm	660701 8
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 5,5 mm	660701 5,5
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva Terän leveys b 3 mm	660701 3
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953444	952001 953444