

## Mittalaitesarja, Työkalujen lukumäärä: 5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	955110 5
GTIN	2050002004566
Tuoteluokka	91A

### Kuvaus

#### Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

#### Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 955110: 1 kpl  
EDDING-vedenkestävä tussi nro 085130 koko B: 1 kpl  
Digitaalinen GARANT-työntömitta nro 412680 koko 150: 1 kpl  
GARANT-kaarimikrometri nro 420402 koot 0–25: 1 kpl  
Muovinen taittomitta nro 466200, koko 1: 1 kpl  
GARANT-rullamittanauha nro 462201, koko 2,5: 1 kpl

### Tekninen kuvaus

Syvyys	115 mm
Leveys	383 mm
Malli	mittauslaitteen kanssa
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Shadowboard	115 mm
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

## Tarvikkeet

Rullanauhamitta, ikkuna nauhan pituus 2,5 m	462201 2,5
Kaarimikrometri Mittausalue 0-25 mm	420402 0-25
Muovinen taittomitta Pituus 1 m	466200 1
Permanenttikynä Kirjoitusväri B	085130 B
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 955110	952001 955110
Digitaalinen työntömitta IP54, tiedonsiirtoliitäntä Mittausalue 150 mm	412680 150