

**LOGU 030310 ER-GM, PR1535, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221972 INOX
GTIN	4960664741649
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Malli:**

Moleminpuolinen kääntöterä, 4 leikkaavaa särmää. Kääntöterän kupera leikkausärmä uppoaa materiaaliin pehmeästi.

Huomautus:

Ohjeluistumisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 1$ mm.

Tekninen kuvaus

tyyppi	INOX
ISO-koodi-kääntöterä	LOGU 030310 ER-GM
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	1,6 mm
Nirkon säde	1 mm
Laji	PR1535
Lastuava aine	KM
Syöttö f_z / hammas	0,2 - 1,9 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	S
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		