

Piirrotus ja sahaus, Työkalujen lukumäärä: 8



Tilaustiedot

Tilausnumero	954890 8
GTIN	2050002004504
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 954890: 1 kpl
EDDING-vedenkestävä tussi nro 085130 koko R: 1 kpl
GARANT-työntömitta nro 410100 koko 150: 1 kpl
Kovametallinen piirtopuikko nro 458760 koko HM: 1 kpl
HOLEX-tarkkuusteräsviivain nro 461600, koko 300: 1 kpl
GARANT Teräksinen nauhamitta, nro 461992 koko 3: 1 kpl
Taskuvesivaaka, nro 467482 koko 70: 1 kpl
GARANT rautasahan kaari nro 580400: 1 kpl
GARANT-käsisahanterä nro 582500 (1 pakk.yks. = 10 kpl): 1 kpl

Tekninen kuvaus

Leveys	200 mm
Leveys G	8
Syvyys G	20
Syvyys	500 mm

Työkalujen lukumäärä	8
Malli	työkalusarjan kanssa
Paino	1,474 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8x20
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Suora kovametallinen piirtopuikko, pidike ja suojus Tyyppi	458760
Rautasahan kaariGARANT-bimetalliterä, 18–32 hammasta asteittain	580400
Permanenttikynä Kirjoitusväri R	085130 R
Tarkkuusteräsviivainruostumaton, matattu Pituus 300 mm	461600 300
Rautasahanterä, yksipuolinenbimetallia, muuttuva	582500
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 954890	952001 954890
Työntömitta Mittausalue 150 mm	410100 150
Teräsnauhamitta "Quickmeter" nauhan pituus 3 m	461992 3
TaskuvesivaakaPro Magnetic Pituus 70 mm	467482 70