


Garant**Pihtivalikoima, Työkalujen lukumäärä: 5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	954295 5
GTIN	4062406157654
Tuoteluokka	91A

Kuvaus**Malli:**

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiittia, ja työkalujen alla oleva harmaa **kontrastiväri** osoittaa, mikä **työkalu puuttuu** alustalta.

Kovavaahtoalustat täyttävät 1/4 (10 G × 10 G tai 250 × 250 mm) tai 1/2 (10 G × 20 G tai 250 × 500 mm) laatikon käyttöalasta.

Sopii:

Uudet GARANT GridLine -työpenkit, täysin ulosvedettävät laatikot ja uusi laatikoiden mitoitus: 20 G × 20 G tai 500 × 500 mm (L × S).

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 954295: 1 kpl
GARANT-yhdistelmäpihdit nro 700940, koko 180: 1 kpl
GARANT-vesipumppupihdit nro 706001, koko 250: 1 kpl
GARANT-kärkipihdit, suorat, nro 713040, koko 200: 1 kpl
GARANT-kärkipihdit, taivutetut, nro 713440, koko 200: 1 kpl
GARANT-sivuleikkuri nro 724840, koko 160: 1 kpl

Tekninen kuvaus

Työkalujen lukumäärä	5
Leveys G	10
Leveys	250 mm

Syvyys G	20
Syvyys	500 mm
Paino	1,553 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	10×20
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Kärkipihdit - suorat, kromatut, tartuntakahvat Kokonaispituus 200 mm	713040 200
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 954295	952001 954295
Vesipumppupihdit, tiheä siirtoloveus, mustat Kokonaispituus 250 mm	706000 250
Linjapihdit, kromatut, 2K-kahvankuoret Kokonaispituus 180 mm	700940 180
Kärkipihdit - taivutetut, kromatut, tartuntakahvat Kokonaispituus 200 mm	713440 200
Sivuleikkuri, kromattu, kahvoissa kuoret Kokonaispituus 160 mm	724840 160
Vesipumppupihdit, tiheä siirtoloveus, mustat Kokonaispituus 250 mm	706001 250