


Garant**Kaksipääkiintoavainsarja, Työkalujen lukumäärä: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	955115 8
GTIN	4062406157920
Tuoteluokka	91A

Kuvaus**Malli:**

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 955115: 1 kpl

GARANT-kaksipäinen kiintoavain nro 610600 koot 4×5; 6×7; 8×9 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

Leveys	383 mm
Syvyys	115 mm
Malli	ruuviavainten kanssa (lenkki- ja kiintoavaimet)
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Shadowboard	115 mm
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 12X13 mm	610600 12X13
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 14X15 mm	610700 14X15
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 8X9 mm	610600 8X9
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 16X17 mm	610700 16X17
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 16X17 mm	610600 16X17
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 10X11 mm	610600 10X11
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 955115	952001 955115
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 14X15 mm	610600 14X15
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 4X5 mm	610600 4X5
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 6X7 mm	610600 6X7
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 18X19 mm	610700 18X19
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 18X19 mm	610600 18X19