

Garant
Hylsyavainsarja, 3/8 tuumaa, Työkalujen lukumäärä: 37

Tilaustiedot

Tilausnumero	953741 37
GTIN	2050002004276
Tuoteluokka	91A

Kuvaus
Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiitinvärinen ja työkalujen alla oleva harmaa kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.

Kovavaahtoalustat täyttävät 1/4 (10 G × 8 G tai 250 × 200 mm) tai 1/2 (20 G × 8 G tai 500 × 200 mm) laatikon hyötyalasta.

Sopii:

Uudet GARANT -työkaluvaunut, täysin ulosvedettävät laatikot ja uusi laatikoiden mitoitus: **20 G × 16 G** tai 500 × 400 mm (L × S).

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953741: 1 kpl

GARANT 6-kulmainen kärki nro 637125 koot 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: kutakin 1 kpl

GARANT-ruuvinväännin Torx®-ruuveille, nro 637560 koot TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45: kutakin 1 kpl

GARANT-kuusiokärkihylsy, nro 637629 koot 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: kutakin 1 kpl

GARANT-räikkä, suuntaa vaihtava, nro 635025 koko 3/8: 1 kpl

GARANT-jatkokappale, nro 635429 koot 75; 125; 240: kutakin 1 kpl

GARANT-T-kahva nro 635729 koko 200: 1 kpl

GARANT-nivel, nro 636229 koko 3/8: 1 kpl

Tekninen kuvaus

Leveys	200 mm
--------	--------

Syvyys	500 mm
Leveys G	8
Paino	2,211 kg
Syvyys G	20
Työkalujen lukumäärä	37
Malli	hylsyavainten kanssa
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8x20
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 75 mm	635429 75
Murrosnivel, 3/8 tuumaa Tyyppi 3/8	636229 3/8
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 6 mm	637629 6
Kuusiohylsy 3/8 tuumaa Surface Drive Avainkoko 19 mm	637125 19
Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX20	637560 TX20
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 7 mm	637629 7
Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX9	637560 TX9
Kuusiohylsy 3/8 tuumaa Surface Drive Avainkoko 21 mm	637125 21
Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX15	637560 TX15
Kuusiohylsy 3/8 tuumaa Surface Drive Avainkoko 11 mm	637125 11
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953741	952001 953741
Räikkä, suunnanvaihdin, 3/8", poistonuppi Tyyppi 3/8	635025 3/8

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 8 mm	637629 8
Kuusiohylysy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 22 mm	637125 22
T-väännin, 3/8 tuumaa Kokonaispituus 200 mm	635729 200
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 240 mm	635429 240
Kuusiohylysy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 16 mm	637125 16
Kuusiohylysy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 24 mm	637125 24
Kuusiohylysy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 8 mm	637125 8
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 3 mm	637629 3
Kuusiohylysy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 13 mm	637125 13
Kuusiohylysy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 10 mm	637125 10
Kuusiohylysy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 12 mm	637125 12
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 4 mm	637629 4
Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX30	637560 TX30
Kuusiohylysy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 15 mm	637125 15
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 10 mm	637629 10
Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX25	637560 TX25
Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX45	637560 TX45
Kuusiohylysy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 18 mm	637125 18
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 125 mm	635429 125
Kuusiohylysy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 9 mm	637125 9
Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX40	637560 TX40
Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX27	637560 TX27
Kuusiohylysy 3/8 tuumaaSurface Drive Avainkoko 14 mm	637125 14

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 5 mm

637629 5

Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveillelyhyt Torx®-profiili TX10

637560 TX10

Kuusiohylysy 3/8 tuumaa Surface Drive Avainkoko 17 mm

637125 17