

## Piirrotus ja sahaus, Työkalujen lukumäärä: 8



### Tilaustiedot

Tilausnumero	954895 8
GTIN	2050002004511
Tuoteluokka	91A

### Kuvaus

#### Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

#### Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 954895: 1 kpl  
EDDING-vedenkestävä tussi nro 085130 koko B: 1 kpl  
HOLEX-suorakulma nro 452600, koko 300 × 175: 1 kpl  
HOLEX-suorakulma nro 453000, koko 120×150: 1 kpl  
PB suora kovametallinen piirtopuikko nro 458760 koko HM: 1 kpl  
HOLEX-tarkkuusteräsviivain nro 461600, koko 300: 1 kpl  
GARANT-rullamittanauha nro 462201, koko 2,5: 1 kpl  
GARANT rautasahan kaari nro 580400: 1 kpl  
GARANT-käsisahanterä nro 582500 (1 pakk.yks. = 10 kpl): 1 kpl

### Tekninen kuvaus

Syvyys	500 mm
Syvyys G	20
Leveys G	10
Leveys	250 mm
Työkalujen lukumäärä	8

Malli	työkalusarjan kanssa
Paino	2,476 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	10×20
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

## Tarvikkeet

Tarkkuusteräsviivainruostumaton, matattu Pituus 300 mm	461600 300
Rautasahan kaariGARANT-bimetalliterä, 18–32 hammasta asteittain	580400
Rautasahanterä, yksipuolinenbimetallia, muuttuva	582500
Permanenttikynä Kirjoitusväri B	085130 B
Suorakulma, laattatuellaTarkkuus 2 Kannan pituus 300X175 mm	452600 300X175
Rullanauhamitta, ikkuna nauhan pituus 2,5 m	462201 2,5
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 954895	952001 954895
Kulmamitta, avoin kaariasteikko Astekaaren Ø×Kannan pituus 120X150 mm	453000 120X150
Suora kovametallinen piirtopuikko, pidike ja suojus Tyyppi	458760