


Garant**Pihtivalikoima, Työkalujen lukumäärä: 5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	954201 5
GTIN	4062406157456
Tuoteluokka	91A

Kuvaus**Malli:**

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiitinvärinen ja työkalujen alla oleva harmaa kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.

Kovavaahtoalustat täyttävät 1/4 (10 G × 8 G tai 250 × 200 mm) tai 1/2 (20 G × 8 G tai 500 × 200 mm) laatikon hyötyalasta.

Sopii:

Uudet GARANT -työkaluvaunut, täysin ulosvedettävät laatikot ja uusi laatikoiden mitoitus: **20 G × 16 G** tai 500 × 400 mm (L × S).

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 954201: 1 kpl
GARANT-vesipumppupihdit nro 706001, koko 250: 1 kpl
GARANT-yhdistelmäpihdit nro 700940, koko 180: 1 kpl
GARANT-kärkipihdit, taivutetut, nro 713440, koko 200: 1 kpl
GARANT-kärkipihdit, suorat, nro 713040, koko 200: 1 kpl
GARANT-sivuleikkuri nro 724840, koko 160: 1 kpl

Tekninen kuvaus

Leveys G	8
Työkalujen lukumäärä	5
Leveys	200 mm

Syvyys	500 mm
Syvyys G	20
Malli	pihtien kanssa
Paino	1,522 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×20
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Linjapihdit, kromatut, 2K-kahvankuoret Kokonaispituus 180 mm	700940 180
Vesipumppupihdit, tiheä siirtoloveus, mustat Kokonaispituus 250 mm	706000 250
Kärkipihdit - suorat, kromatut, tartuntakahvat Kokonaispituus 200 mm	713040 200
Vesipumppupihdit, tiheä siirtoloveus, mustat Kokonaispituus 250 mm	706001 250
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 954201	952001 954201
Sivuleikkuri, kromattu, kahvoissa kuoret Kokonaispituus 160 mm	724840 160
Kärkipihdit - taivutetut, kromatut, tartuntakahvat Kokonaispituus 200 mm	713440 200