


Garant**Kiintolenkkiavainsarja, Työkalujen lukumäärä: 10****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 955120 10 |
| GTIN | 4062406157951 |
| Tuoteluokka | 91A |

Kuvaus**Malli:**

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 955120: 1 kpl

GARANT-kiintolenkkiavain nro 613600 koot 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13; 16; 17; 19: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------------|--|
| Syvyys | 115 mm |
| Leveys | 383 mm |
| Malli | ruuviavainten kanssa (lenkki- ja kiintoavaimet) |
| Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus | 30 mm |
| Shadowboard | 115 mm |
| Tuotetyyppi | Kovavaahtoalusta |

Tarvikkeet

| | |
|--|---------------|
| Kiintolenkkiavain Avainkoko 7 mm | 613600 7 |
| Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 955120 | 952001 955120 |
| Kiintolenkkiavain Avainkoko 5,5 mm | 613600 5,5 |
| Kiintolenkkiavain Avainkoko 13 mm | 613600 13 |
| Kiintolenkkiavain Avainkoko 17 mm | 613600 17 |
| Kiintolenkkiavain Avainkoko 8 mm | 613600 8 |
| Kiintolenkkiavain Avainkoko 16 mm | 613600 16 |
| Kiintolenkkiavain Avainkoko 10 mm | 613600 10 |
| Kiintolenkkiavain Avainkoko 6 mm | 613600 6 |
| Kiintolenkkiavain Avainkoko 9 mm | 613600 9 |
| Kiintolenkkiavain Avainkoko 19 mm | 613600 19 |