

Eristystyökalusarja, Työkalujen lukumäärä: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	954387 4
GTIN	2050002004313
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 954387: 1 kpl
PB Swiss Tools -jännitteenkoetin nro 665020 koko 2,5: 1 kpl
GARANT-sivuleikkuri nro 725310, koko 140: 1 kpl
JOKARI-kaapelinkuorintalaite nro 728065 koot 8 –13: 1 kpl
GARANT-kuorintapihdit nro 7286136, koko 6: 1 kpl

Tekninen kuvaus

Leveys G	8
Syvyys	250 mm
Työkalujen lukumäärä	4
Leveys	200 mm
Työkalujen lukumäärä	4
Syvyys G	10

Paino	0,503 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×10
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Sivuleikkuri, kromattuVDE-eristys Kokonaispituus 140 mm	725310 140
Jännitteentarkistin, erikoislaatu Terän leveys 2,5 mm	665010 2,5
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 954387	952001 954387
Kaapelinkuorija, kuorintaterät ja kärki Kaapeleille, joiden Ø on 8-13 mm	728065 8-13
Kuorintapihdit johdinpoikkipinnoille 6 mm ²	728613 6