

Pihtiavainsarja, Työkalujen lukumäärä: 5



Tilaustiedot

Tilausnumero	954204 5
GTIN	2050002004306
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiitinvärinen ja työkalujen alla oleva harmaa kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.

Kovavaahtoalustat täyttävät 1/4 (10 G × 8 G tai 250 × 200 mm) tai 1/2 (20 G × 8 G tai 500 × 200 mm) laatikon hyötyalasta.

Sopii:

Uudet GARANT -työkaluvaunut, täysin ulosvedettävät laatikot ja uusi laatikoiden mitoitus: **20 G × 16 G** tai 500 × 400 mm (L × S).

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 954204: 1 kpl

HOLEX-yleispihdit nro 708005, koko 225: 1 kpl

HOLEX-pitkät nokkapihdit nro 708401, koko 175: 1 kpl

GARANT-siirtoleukapihdit nro 813501, koko 250: 1 kpl

HOLEX-jakoavain nro 814001 koot 100; 200: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

Leveys	200 mm
Syvyys G	20
Työkalujen lukumäärä	5
Leveys G	8
Syvyys	500 mm

Malli	pihtien kanssa
Paino	1,614 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×20
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Jakoavain Kokonaispituus 200 mm	814001 200
Yleisnokka- <i>pihdit</i> Kokonaispituus 175 mm	708401 175
Jakoavain Kokonaispituus 100 mm	814001 100
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 954204	952001 954204
Yleis- <i>pihdit</i> , ovaalinmuotoinen kita Kokonaispituus 225 mm	708005 225
Siirtoleuka- <i>pihdit</i> Kokonaispituus 250 mm	813501 250
Jakoavain, kahvankuoret Kokonaispituus 200 mm	813960 200
Yleisnokka- <i>pihdit</i> Kokonaispituus 175 mm	708400 175