

Garant**Hylsyavainsarja, 1/2 tuumaa, Työkalujen lukumäärä: 30****Tilaustiedot**

Tilausnumero	953747 30
GTIN	4062406157234
Tuoteluokka	91A

Kuvaus**Malli:**

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiitinvärinen ja työkalujen alla oleva harmaa kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.

Kovavaahtoalustat täyttävät 1/4 (10 G × 8 G tai 250 × 200 mm) tai 1/2 (20 G × 8 G tai 500 × 200 mm) laatikon hyötyalasta.

Sopii:

Uudet GARANT -työkaluvaunut, täysin ulosvedettävät laatikot ja uusi laatikoiden mitoitus: **20 G × 16 G** tai 500 × 400 mm (L × S).

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953747: 1 kpl

GARANT-kuusioavainkärki, nro 642325 koot 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: kutakin 1 kpl

GARANT-kuusiokärkihylsy, nro 643229 koot 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: kutakin 1 kpl

GARANT-räikkä, suuntaa vaihtava, nro 640025 koko 1/2: 1 kpl

GARANT-jatkokappale, nro 641029 koko 75; 125; 250: kutakin 1 kpl

GARANT-T-kahva nro 641329 koko 295: 1 kpl

GARANT-nivel, nro 641629 koko 1/2: 1 kpl

Tekninen kuvaus

Syvyys	500 mm
Työkalujen lukumäärä	30

Työkalujen lukumäärä	30
Leveys G	8
Syvyys G	20
Leveys	200 mm
Paino	3,891 kg
Malli	hylsyavainten kanssa
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×20
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 19 mm	642325 19
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 12 mm	643229 12
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 8 mm	643229 8
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm	641029 255
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 75 mm	641029 75
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2", poistonuppi Tyyppi 1/2	640025 1/2
Murrosnivel, 1/2 tuumaa Tyyppi 1/2	641629 1/2
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 13 mm	642325 13
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm	641029 130
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 11 mm	642325 11
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 10 mm	642325 10
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 5 mm	643229 5
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 22 mm	642325 22
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 12 mm	642325 12

6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 17 mm	642325 17
T-väännin, 1/2 tuumaa Kokonaispituus 295 mm	641329 295
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 18 mm	642325 18
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953747	952001 953747
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 14 mm	642325 14
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 21 mm	642325 21
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 10 mm	643229 10
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 8 mm	642325 8
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 4 mm	643229 4
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 6 mm	643229 6
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 27 mm	642325 27
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 15 mm	642325 15
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 14 mm	643229 14
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 30 mm	642325 30
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 16 mm	642325 16
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 24 mm	642325 24
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 32 mm	642325 32
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2", poistonuppi Tyyppi	640025