


**LOGU 030310 ER-GM, PR1510, Tyyppi: GG**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	221974 GG
GTIN	4960664741625
Tuoteluokka	25A

**Kuvaus**
**Malli:**

Molemminpuolinen kääntöterä, 4 leikkaavaa särmää. Kääntöterän kupera leikkusärmä uppoaa materiaaliin pehmeästi.

**Huomautus:**

Ohjelaastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 1$  mm.

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,2 - 1,5 mm

ISO-koodi-kääntöterä: LOGU 030310 ER-GM

tyyppi: GG

Nirkon säde: 1 mm

Säätösäde, kun  $a_{p \max}$ : 1,6 mm

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	GG
ISO-koodi-kääntöterä	LOGU 030310 ER-GM
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	1,6 mm
Nirkon säde	1 mm

Laji	PR1510
Lastuava aine	KM
Syöttö $f_z$ / hammas	0,2 - 1,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään