



Pikasyöttöjyrsin MFH mini, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 25/5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	221960 25/5
GTIN	4960664741113
Tuoteluokka	250

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Terien lkm Z	5
Sopiva kääntöterä	LOGU 0303..
Terän Ø D _c	25 mm
Kiinnityskierre M	M12
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	1 mm
Ø D ₃	18 mm
Kokonaispituus L _{ges}	35 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun α _{max}	16,3 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	43 mm
Porrastuskulma α _{max}	1,05 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	48 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä

Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229713
----------------	--------