


LOGU 030310 ER-GM, PR1525, Tyyppi: ST1400

Tilaustiedot

Tilausnumero	221970 ST1400
GTIN	4960664741632
Tuoteluokka	25A

Kuvaus
Malli:

Molemminpuolinen kääntöterä, 4 leikkaavaa särmää. Kääntöterän kupera leikkuusärmä uppoaa materiaaliin pehmeästi.

Huomautus:

Ohjelaustamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 1$ mm.

Syöttö f_z / hammas: 0,2 - 1,5 mm

ISO-koodi-kääntöterä: LOGU 030310 ER-GM

tyyppi: ST1400

Nirkon säde: 1 mm

Säätösäde, kun $a_{p \max}$: 1,6 mm

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	LOGU 030310 ER-GM
tyyppi	ST1400
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	1,6 mm
Nirkon säde	1 mm

Laji	PR1525
Lastuava aine	KM
Syöttö f_z / hammas	0,2 - 1,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään