



## Hylsyavainvalikoima 1/4 tuumaa ja 1/2 tuumaa, Työkalujen lukumäärä: 39



### Tilaustiedot

Tilausnumero	953833 39
GTIN	4062406158705
Tuoteluokka	91A

### Kuvaus

#### Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

#### Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953833: 1 kpl  
 HOLEX-kuusikulmainen hylsy 1/4 tuumaa, nro 631020 koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: kutakin 1 kpl  
 HOLEX-kuusiokärkihylsy 1/4 tuumaa nro 631720 koko 3; 4; 5: kutakin 1 kpl  
 Suuntaa vaihtava HOLEX-räikkä 1/4 tuumaa nro 632090 koko 1/4: 1 kpl  
 HOLEX-jatkokappale 1/4 tuumaa, nro 632420, koot 50; 150: kutakin 1 kpl  
 HOLEX-kahva 1/4 tuumaa, nro 632840, koko 150: 1 kpl  
 HOLEX-T-kahva 1/4 tuumaa, nro 633029, koko 116: 1 kpl  
 HOLEX-nivel 1/4 tuumaa nro 633520 koko 1/4: 1 kpl  
 Suuntaa vaihtava HOLEX-räikkä 1/2 tuumaa nro 640190 koko 1/2: 1 kpl  
 HOLEX-jatkokappale 1/2 tuumaa nro 641020 koko 125: 1 kpl  
 HOLEX-T-kahva 1/2 tuumaa, nro 641320, koko 295: 1 kpl  
 HOLEX-nivel 1/2 tuumaa nro 641620 koko 1/2: 1 kpl  
 HOLEX 12-kulmainen hylsy 1/2 tuumaa nro 642120 koot 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: kutakin 1 kpl  
 HOLEX-kuusiokärkihylsy 1/2 tuumaa nro 643220 koko 6; 8; 10; 12; 14: kutakin 1 kpl

### Tekninen kuvaus

Syvyys	500 mm
Paino	3,179 kg
Syvyys G	20
Työkalujen lukumäärä	39
Leveys G	10
Leveys	250 mm
Malli	hylsyavainten kanssa
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	10×20
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

## Tarvikkeet

6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaalyhyt Kuusikulma 4 mm	631720 4
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4 mm	631020 4
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 14 mm	642120 14
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 10 mm	643220 10
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 9 mm	631020 9
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 6 mm	631020 6
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 12 mm	643220 12
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2", poistonuppi	640220
T-väännin, 1/2 tuumaa Kokonaispituus 295 mm	641320 295
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 13 mm	642120 13
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 10 mm	631020 10
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 15 mm	642120 15

12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 22 mm	642120 22
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaalyhyt Kuusikulma 5 mm	631720 5
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 16 mm	642120 16
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 17 mm	642120 17
Käsikahva, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 150	632840 150
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 7 mm	631020 7
Murrosnivel, 1/2 tuumaa Tyyppi 1/2	641620 1/2
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4", poistonuppi Tyyppi 1/4	632090 1/4
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5,5 mm	631020 5,5
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 8 mm	631020 8
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 150 mm	632420 150
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 6 mm	643220 6
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 8 mm	643220 8
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaalyhyt Kuusikulma 3 mm	631720 3
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5 mm	631020 5
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 19 mm	642120 19
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953833	952001 953833
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 50 mm	632420 50
Murrosnivel, 1/4 tuumaa Tyyppi 1/4	633520 1/4
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 21 mm	642120 21
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 14 mm	643220 14
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4,5 mm	631020 4,5
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 11 mm	631020 11
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm	641020 130
T-väänin, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 116 mm	633029 116

12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 18 mm	642120 18
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 13 mm	631020 13
12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa Avainkoko 24 mm	642120 24
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2", poistonuppi Tyyppi 1/2	640190 1/2