



## Digitaalinen työntömitta ABS + tarvikesarja, Mittausalue: 150mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	412815 150
GTIN	4062406156497
Tuoteluokka	42A

### Kuvaus

#### Malli:

Sarja sisältää digitaalisen työntömitan ja tarvikesarjan.

- **Digitaalinen työntömitta, absoluuttinen asteikko, nollausta ei tarvita. Suuri ja selkeä digitaalinäyttö. Mittauspinnat on hienohierretty. Kestävä metallikuori.**
- **Tarvikesarja digitaalisille työntömitoille, mahdollistaa pistourien, urien ja porausetäisyyksien mittaamisen.**

#### Toimituksen sisältö:

1× digitaalinen työntömitta nro 412821 koko 150.

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

1× tarvikesarja 412747 koko 3,5 , **jonka sisältö on seuraava:**

2 paria mittauskärjenpitimiä, lyhyt ja pitkä.

3 paria mittauskärkiä ja mittalevyjä Ø 6 mm, Ø 10 mm, Ø 12,5 mm.

2 paria mittauskärkiä ja mittauskeiloja Ø 9 mm, 60° ka Ø 12 mm, 60°.

1 pari mittauskärkiä ja mittausylinteri Ø 1,5×9 mm.

1× jousijärjestelmä tasaista mittausvoimaa varten.

1× kulma-avain.

1× syvyydenmittaussilta 75 mm.

Sisältää tukevan muovikotelon.

### Tekninen kuvaus

Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Mittausarvon varmistus	yksi nollaasetus
Lukema	0,0005 tuuma

Leukapituus	40 mm
Kalibrointi	A1
Standardi	ISO 13385
Lukema	0,01 mm
Mittausalue	0 - 150 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Mittauspinta	hienoläpätty
Syvyysmitta käytettävissä	kyllä
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Syvyysmitta	kulmikas 3,7×1,3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,03 mm
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

## Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200
DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200

## Tarvikkeet

Syvyysmittaussilta	412710
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Lisävarustesarja digitaalisia työntömittoja varten kärjen paksuus enintään 3,5 mm	412747 3,5
Digitaalinen työntömittaABS Mittausalue 150 mm	412821 150

Syvyysmittapitimen ruuvi

412236