

Teollisuusasentajan työkalusarja, 43 osaa, koulutussarja ilman taittolaatikkoa, Työkalujen lukumäärä: 43



Tilaustiedot

Tilausnumero	680265 43
GTIN	2050002003576
Tuoteluokka	66H

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Magneettipidin: 3 kpl nro 085915 koko 20
GARANT-työntömitta: 1 kpl nro 410100 koko 150
 Suorakulma: 1 kpl nro 452600 koko 100x70
 Tarkkuuskärkiharppi: 1 kpl nro 457000 koko 150
 Piirtokärki, suora: 1 kpl nro 458500
 Teräsviivain: 1 kpl nro 461805 koko 300
GARANT-rullamitta: 1 kpl nro 462210 koko 2
DICK lattaviila hakkaus 1: 1 kpl/koko nro 510100 koot 150; 250
DICK lattaviila hakkaus 3: 1 kpl/koko nro 510300 koot 150; 250
DICK kolmioviila hakkaus 1: 1 kpl nro 511100 koko 250
DICK kolmioviila hakkaus 3: 1 kpl nro 511300 koko 200
DICK nelikulmaviila hakkaus 1: 1 kpl nro 512100 koko 250
DICK nelikulmaviila hakkaus 3: 1 kpl nro 512300 koko 150
DICK pyöröviila hakkaus 1: 1 kpl nro 514100 koko 250
DICK pyöröviila hakkaus 3: 1 kpl nro 514300 koko 200
 Viilankahva, kovapuinen: 5 kpl nro 519400 koko 100 ja 5 kpl koko 120
 Viilaharja: 1 kpl nro 576000 koko 115x40
GARANT-uraruuvinväännin: 1 kpl nro 660030 koko 5,5
PB Swiss Tools -litteä taltta: 1 kpl nro 740900 koko 150
PB Swiss Tools -lävistin: 1 kpl/koko nro 745300 koot 3; 6

PB Swiss Tools -pistepuikko: 1 kpl nro 748900 koko 120
GARANT-lukkosepänvasara: 1 kpl nro 750110 koko 500
RENNSTEIG kolmioreikäkaavin: 1 kpl nro 836010 koko 200
RENNSTEIG lattakaavin: 1 kpl nro 837020 koko 250
GARANT Ruuvipuristimen leuka (pari): 1 kpl nro 967711 koko 125
 Konepajan käsiharja: 1 kpl nro 087553 koko 280
uvex® Comfort-suojalasit, kirkkaat: 1 kpl nro 096504 koko CLEAR
 Kuulonsuojaus: 1 kpl nro 097795 koko STEEL
 Nahkaiset työkäsiineet (pari): 1 kpl nro 094055 koko 10

Huomautus:

Laukku toimitetaan erillisenä ilman työkaluja.

Tekninen kuvaus

Tuotetyyppi	Työkalusarja
-------------	--------------

Tarvikkeet

Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 5,5 mm	660030 5,5
Lattakaavin Terän pituus 250 mm	837020 250
kovapuukahva Kokonaispituus 120 mm	519400 120
Pyöreä viila Hammastuksen pituus 250 mm	514100 250
Kolmikulmainen kaavin Terän pituus 200 mm	836010 200
Litteä viila Hammastuksen pituus 150 mm	510100 150
Kärkiharppi Pituus L 150 mm	457000 150
Litteä viila Hammastuksen pituus 150 mm	510300 150
Lävistimet, erikoislaatu kromattu Kärjen Ø 6 mm	745300 6
Lukkosepänvasara, Varrensuojamuhvi Paino ilman vartta 500 g	750110 500
Käsiharja työpenkkeihin Poly-Kokos® Pituus 280 mm	087553 280
Pistepuikko, erikoislaatu, kromattu Kokonaispituus 120/12 mm	748900 120/12
Suojalasit Linssin sävy CLEAR	096804 CLEAR

Lävistimet, erikoislaatu kromattu Kärjen Ø 3 mm	745300 3
Nappimagneetti, sisäkierteellinen Ø 20 mm	085915 20
Litteä viila Hammastuksen pituus 250 mm	510300 250
Rullanauhamitta, ikkuna nauhan pituus 2 m	462210 2
Litteä viila Hammastuksen pituus 250 mm	510100 250
Miellyttävät suojalasit uvex pheos cx2 Linssin sävy CLEAR	096504 CLEAR
Kevytmetallinen ruuvipuristimen leukapari, puristusjouset Leukojen leveys 125 mm	967711 125
Suora piirtokärki	458500
Nelikulmaviila Hammastuksen pituus 150 mm	512300 150
Käsinepari lehmännahka Käsineen koko 10	094055 10
Työntömitta Mittausalue 150 mm	410100 150
Suojalasit Linssin sävy CLEAR	096807 CLEAR
Kolmikulmaviila Hammastuksen pituus 200 mm	511300 200
Pyöreä viila Hammastuksen pituus 200 mm	514300 200
Kolmikulmaviila Hammastuksen pituus 250 mm	511100 250
Pistepuikko, erikoislaatu, kromattu Kokonaispituus 120/10 mm	748900 120/10
Nelikulmaviila Hammastuksen pituus 250 mm	512100 250
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
Suorakulma, laattatuella Tarkkuus 2 Kannan pituus 100X70 mm	452600 100X70
Laakataltta Kokonaispituus 150 mm	740900 150
Teräsviivain, taipuisa, kapea, ruostumaton matattu, asteikko taustapuolella Kokonaispituus 300 mm	461805 300
kovapuukahva Kokonaispituus 100 mm	519400 100
Umpinainen kuulosuojain Tyyppi STEEL	097795 STEEL
Umpinainen kuulosuojain Bilsom® Viking® tyyppi	097763
Kärkiharppi Pituus L 150 mm	457005 150