

Garant

Työkaluvaunu, joka sisältää yleistyökaluvalikoiman 174-osaa, 4 vetolaatikolle, Tyyppi: 1

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	689000 1
GTIN	4062406158927
Tuoteluokka	61H

Kuvaus**Malli:**

Uuden GridLine-sarjan kompakti työkaluvaunu, 7 laatikkoa, 4 niistä varusteltu mukana toimitetuilla laadukkailla ammattikäyttöön tarkoitetuilla työkaluilla. Sisältää seuraavat osat: Ruuviavain, 1/2 tuuman hylsyavain, ruuvitaltta, pihdit, vasarat, viilat, iskutyökalut, kärjet, taivutetut ruuvinvääntimet ja täydentävät tuotteet. 3 muuta laatikkoa voidaan varustella itse. Yleiskäyttöinen työkalusarja on sopivasti kaksivärisissä PE-kovavaahtoalustoissa, joiden ansiosta jokainen työkalu on omalla paikallaan työkaluvaunussa.

Työkaluvaunun laatikot avataan vetimessä olevalla keskusavauskahvalla.

75 mm:n laatikkoon toimitetaan 1 urajakolista nro 951510 koko 75 ja 125 mm:n laatikkoon 1 urajakolista nro 951510 koko 125. Alustan voi tarvittaessa vaihtaa toiseen työtasoon (esim. bambu).

Työkaluvaunun malli:

- **Suuripintainen. Käytännöllinen. Kulumista kestävä, liukumista estävä ja pintaa suojaava X-ABS-alusta.**
- **Järjestelmällinen. Jaoteltava. 7 laatikkoa tarjoavat tilaa suurelle työkalumäärälle.**
- **Optinen. Tehokas. Kaksivärinen, jauhemaalattu, hopea ja antrasiitinharmaa RAL 7016.**
- **Liikkuva. Tukeva. 2 kiinteää ja 2 lukittavaa kääntyvää pyörää liikuttavat luotettavasti, rauhallisesti ja pitävät hyvin paikoillaan.**

Toimituksen sisältö:

työkaluvaunu: 1 kpl nro 914540 koko 7
 Kiintolenkkiavainsarja, 19 osaa: 1 kpl nro 952428 koko 19
 Ura- ja Phillips-ruuvien ruuvitalttavalikoima, 13 osaa: 1 kpl nro 953432 koko 13
 Hylsyavainvalikoima 1/2 tuumaa, 30 osaa: 1 kpl nro 953747 koko 30
 Vasaravalikoima, 3 osaa: à 1 kpl nro 750110 koot 300; 500
 1 kpl nro 752520 koko 40G
 Pihtivalikoima, 5 osaa: 1 kpl nro 954201 koko 5
 Viilarisarja, 5 osaa: 1 kpl nro 517411 koko 200
 Kulmaruuvitalttavalikoima Torx®- ja 6-kantaruuveille, 22 osaa: 1 kpl nro 953141 koko 22
 Taltta-, lävistin- ja uloslyöntituurnasarja, 10 osaa: 1 kpl nro 954652 koko 10
 Konepajatarvikesarja, 63-os.: 1 kpl nro 676040
 1 kpl nro 845020
 1 kpl nro 763030 koko 205
 Mittaustyökaluvalikoima, 4 osaa: 1 kpl nro 410100 koko 150
 1 kpl nro 461900 koko 3
 1 kpl nro 466200 koko 2
 1 kpl nro 081505 koko 125

Huomautus:

Työkalut toimitetaan irrallaan.

Muita työkaluvaunujen säilytysjärjestelmiä löytyy alkaen nrosta 952048. Varustellun korjaamovaunun 689000 koko 1 lähettäminen on mahdollista vain EU:n sisällä.

Tekninen kuvaus

Korkeus	1000 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys	400 mm
Leveys	800 mm
Laatikoiden lukumäärä	7
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikon hyötisyvyys G	16
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Syvyys	500 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×16
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	40 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %

Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×10
Vetolaatikon täyttöaste G	8×20
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
varustus	varustein
Tuotetyyppi	työkaluvaunu

Tarvikkeet

LED-taskulamppusis. paristot Tyyppi 130 mm	081505 130
Bits-teräsarja61 osaa	676040
LED-taskulamppusis. paristot Tyyppi 125 mm	081505 125
Lukkosepänavasara,Varrensuojamuhvi Paino ilman vartta 300 g	750110 300
Rullamitta Pituus 3 m	461900 3
Ruuviaavainsarja Työkalujen lukumäärä 13	953431 13
Viilasarja, 2K-kahva, 5 osaa, rullattavassa taskussaMetalli Hammastuksen pituus 200 mm	517411 200
Yleisveitsi, 2K-kahva3 terää, 18 mm	845020
Kiintolenkkiavainsarja Työkalujen lukumäärä 19	952428 19
Pihtivalikoima Työkalujen lukumäärä 5	954201 5
Pehmytvasara, nailonpäät Rungon Ø / raaka-aine 40G mm	752520 40G
Taltta-, lävistin- ja uloslyöntituurnasarja Työkalujen lukumäärä 10	954652 10
Kulma-avain Torx®-ruuveille ja kuusikantaisille ruuveille Työkalujen lukumäärä 22	953141 22
Työntömitta Mittausalue 150 mm	410100 150
	750110 500

Lukkosepänpänsara,Varrensuojamuhvi Paino ilman vartta
500 g

Muovinen taittomitta Pituus 2 m	466200 2
Hylsyavainsarja, 1/2 tuumaa Työkalujen lukumäärä 30	953747 30
Yhdistelmäleikkuri, 2K-kahvasuora, avauksen säätö Kokonaispituus 205 mm	763030 205
työkaluvaunutäysin ulosvedettävät laatikot Laatikoiden lukumäärä 7	914540 7
Ruuvitalta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 2	667690 2
Uloslyöntituurna, vakiolaatu, maalattu Kärjen Ø D 8 mm	747000 8
Laakatalta Kokonaispituus 200 mm	740500 200
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 3,5 mm	660030 3,5
Sivuleikkuri, kromattu, kahvoissa kuoret Kokonaispituus 160 mm	724840 160
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 13 mm	642325 13
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 4 mm	643229 4
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953431	952001 953431
Vesipumppupihdit, tiheä siirtoloveus, mustat Kokonaispituus 250 mm	706001 250
Risti-iskutalta Kokonaispituus 200 mm	740600 200
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 10 mm	643229 10
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 22 mm	642325 22
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 27 mm	642325 27
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 4 mm	660030 4
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 2,5 mm	660030 2,5
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 16 mm	642325 16

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 14 mm	643229 14
Uloslyöntituurna, vakiolaatu, maalattu Kärjen Ø D 5 mm	747000 5
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 952428	952001 952428
Kärkipihdit - taivutetut, kromatut, tartuntakahvat Kokonaispituus 200 mm	713440 200
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 12 mm	642325 12
Linjapihdit, kromatut, 2K-kahvankuoret Kokonaispituus 180 mm	700940 180
Uloslyöntituurnaraskas malli Kärjen Ø 4 mm	745500 4
Uloslyöntituurnaraskas malli Kärjen Ø 3 mm	745500 3
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 32 mm	642325 32
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm	641029 130
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 12 mm	643229 12
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 3	667690 3
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 6,5 mm	660030 6,5
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 30 mm	642325 30
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 1	667690 1
Uloslyöntituurna, vakiolaatu, maalattu Kärjen Ø D 2 mm	747000 2
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 11 mm	642325 11
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 21 mm	642325 21
Murrosnivel, 1/2 tuumaa Tyyppi 1/2	641629 1/2
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 954201	952001 954201
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2", poistonuppi Tyyppi 1/2	640025 1/2
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 0	667690 0
	952001 953747

Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953747

Taivutettu ruuvinväänninsarja Torx®-ruuveille, MagicSpring®-pitotoiminto Ruuvinvääntimien lkm. 13

625025 13

Kuusiokulmaruuvimeisselisarja, pidätinkuulakromattu Ruuvinvääntimien lkm. 9

627132 9

Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 10 mm

660030 10

Kiintolenkkiavainsarja Avainten määrä 19

613610 19

6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 24 mm

642325 24

Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 5,5 mm

660030 5,5

Uloslyöntituurna, vakiolaatu, maalattu Kärjen Ø D 6 mm

747000 6

Uloslyöntituurna, vakiolaatu, maalattu Kärjen Ø D 3 mm

747000 3

Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 75 mm

641029 75

Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 8 mm

660030 8

T-väännin, 1/2 tuumaa Kokonaispituus 295 mm

641329 295

Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953141

952001 953141

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 5 mm

643229 5

6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 19 mm

642325 19

Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 954652

952001 954652

Kärkipihdit - suorat, kromatut, tartuntakahvat Kokonaispituus 200 mm

713040 200

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 6 mm

643229 6

Uloslyöntituurna, vakiolaatu, maalattu Kärjen Ø D 4 mm

747000 4

6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 17 mm

642325 17

6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 15 mm

642325 15

6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 8 mm

642325 8

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 8 mm	643229 8
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 00	667690 00
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 10 mm	642325 10
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 2 mm	660030 2
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 18 mm	642325 18
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm	641029 255
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 14 mm	642325 14
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi VA21	914227 VA21
Ruuviaavainsarja Työkalujen lukumäärä 13	953432 13