

Teollisuusasentajan työkalusarja, 43 osaa, koulutussarja taittolaatikon kanssa, Työkalujen lukumäärä: 43



Tilaustiedot

Tilausnumero	680264 43
GTIN	2050002003569
Tuoteluokka	66H

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Magneettipidin: 3 kpl nro 085915 koko 20

GARANT-työntömitta: 1 kpl nro 410100 koko 150

Suorakulma: 1 kpl nro 452600 koko 100x70

Tarkkuuskärkiharppi: 1 kpl nro 457000 koko 150

Piirtokärki, suora: 1 kpl nro 458500

Teräsviivain: 1 kpl nro 461805 koko 300

GARANT-rullamitta: 1 kpl nro 462210 koko 2

DICK lattaviila hakkaus 1: 1 kpl/koko nro 510100 koot 150; 250

DICK lattaviila hakkaus 3: 1 kpl/koko nro 510300 koot 150; 250

DICK kolmioviila hakkaus 1: 1 kpl nro 511100 koko 250

DICK kolmioviila hakkaus 3: 1 kpl nro 511300 koko 200

DICK nelikulmaviila hakkaus 1: 1 kpl nro 512100 koko 250

DICK nelikulmaviila hakkaus 3: 1 kpl nro 512300 koko 150

DICK pyöröviila hakkaus 1: 1 kpl nro 514100 koko 250

DICK pyöröviila hakkaus 3: 1 kpl nro 514300 koko 200

Viilankahva, kovapuinen: 2 kpl nro 519400 koko 100, 5 kpl koko 120 ja 3 kpl koko 140

Viilaharja: 1 kpl nro 576000 koko 115x40

GARANT-uraruuvinväännin: 1 kpl nro 660030 koko 5,5

PB Swiss Tools -litteä taltta: 1 kpl nro 740900 koko 150
PB Swiss Tools -lävistin: 1 kpl/koko nro 745300 koot 3; 6
PB Swiss Tools -pistepuikko: 1 kpl nro 748900 koko 120
GARANT-lukkosepänvasara: 1 kpl nro 750110 koko 500
RENNSTEIG kolmioreikäkaavin: 1 kpl nro 836010 koko 200
RENNSTEIG lattakaavin: 1 kpl nro 837020 koko 250
GARANT Ruuvipuristimen leuka (pari): 1 kpl nro 967711 koko 125
 Konepajan käsiharja: 1 kpl nro 087553 koko 280
uvex® Comfort-suojalasit, kirkkaat: 1 kpl nro 096504 koko CLEAR
 Kuulonsuojaus: 1 kpl nro 097795 koko STEEL
 Nahkaiset työkasineet (pari): 1 kpl nro 094055 koko 10
 Taittolaatikko: 1 kpl nro 693450 koko 42

Huomautus:

Laukku toimitetaan erillisenä ilman työkaluja.

Tekninen kuvaus

Tuotetyyppi	Työkalusarja
-------------	--------------

Tarvikkeet

Nappimagneetti, sisäkierteellinen Ø 20 mm	085915 20
Miellyttävät suojalasit uvex pheos cx2 Linssin sävy CLEAR	096504 CLEAR
Litteä viila Hammastuksen pituus 250 mm	510100 250
Kolmikulmainen kaavin Terän pituus 200 mm	836010 200
Kevytmetallinen ruuvipuristimen leukapari, puristusjouset Leukojen leveys 125 mm	967711 125
Litteä viila Hammastuksen pituus 250 mm	510300 250
Pistepuikko, erikoislaatu, kromattu Kokonaispituus 120/12 mm	748900 120/12
Litteä viila Hammastuksen pituus 150 mm	510100 150
Teräsviivain, taipuisa, kapea, ruostumaton matattu, asteikko taustapuolella Kokonaispituus 300 mm	461805 300
Laakataltta Kokonaispituus 150 mm	740900 150
Kärkiharppi Pituus L 150 mm	457000 150

kovapuukahva Kokonaispituus 100 mm	519400 100
Lävistimet, erikoislaatu kromattu Kärjen Ø 3 mm	745300 3
Pistepuikko, erikoislaatu, kromattu Kokonaispituus 120/10 mm	748900 120/10
Lukkosepänpasara, Varrensuojamuhvi Paino ilman vartta 500 g	750110 500
Litteä viila Hammastuksen pituus 150 mm	510300 150
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 5,5 mm	660030 5,5
Käsinepari lehmännahka Käsineen koko 10	094055 10
Suorakulma, laattatuella Tarkkuus 2 Kannan pituus 100X70 mm	452600 100X70
Lävistimet, erikoislaatu kromattu Kärjen Ø 6 mm	745300 6
Suojalasit Linssin sävy CLEAR	096807 CLEAR
Viilaharja Harjaosan pituus L3×-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
kovapuukahva Kokonaispituus 120 mm	519400 120
Nelikulmaviila Hammastuksen pituus 150 mm	512300 150
Suojalasit Linssin sävy CLEAR	096804 CLEAR
Suora piirtokärki	458500
Työntömitta Mittausalue 150 mm	410100 150
Kolmikulmaviila Hammastuksen pituus 250 mm	511100 250
Nelikulmaviila Hammastuksen pituus 250 mm	512100 250
Rullanauhaimitta, ikkuna nauhan pituus 2 m	462210 2
Käsiharja työpenkkeihin Poly-Kokos® Pituus 280 mm	087553 280
Umpinainen kuulosuojain Tyyppi STEEL	097795 STEEL
Pyöreä viila Hammastuksen pituus 250 mm	514100 250
Taittolaatikko polypropeenia Tilavuus 42 l	693450 42
Pyöreä viila Hammastuksen pituus 200 mm	514300 200
Umpinainen kuulosuojain Bilsom® Viking® tyyppi	097763
Lattakaavin Terän pituus 250 mm	837020 250
Kolmikulmaviila Hammastuksen pituus 200 mm	511300 200

Kärkiharppi Pituus L 150 mm

457005 150