



## Akkukäyttöinen iskupora/ruuvinväännin ONE-KEY™, Tyyppi: M18OPD2-5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	070102 M18OPD2-5
GTIN	4058546224721
Tuoteluokka	03L

### Kuvaus

#### Malli:

- Tehokas akkukäyttöinen 2-vaihteinen iskuporaruuvain, jossa monivaiheinen vääntömomentin säätö.
  - REDLITHIUM-ION™ Red Li-ioniakut, joissa yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö.
  - Kestävä metallinen vaihteistokotelo, pitkä käyttöikä.
  - FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka, karalukitus.
  - Kädensijan Softgrip-pinnoite tuntuu mukavalta käytössä.
  - Työskentelyalueen LED-valaistus.
  - Harjaton POWERSTATE™-moottori (ei kokoa M18BPD4) erittäin tehokkaaseen työstöön. Vähäinen kuluminen ja jopa 10-kertainen elinikä vakiomallisiin DC-moottoreihin verrattuna.
  - REDLINK PLUS™ -elektronikka – ylikuormitusuoja ja tehonhallinta.
- FUEL™ ONE-KEY™ – FUEL™-laitteiden uusin sukupolvi integroidulla Bluetooth-tekniikalla mukautettuun konfiguraatioon, online-varastonhallintaan ja laiteraportointiin. FUEL™ huippumalli suurella vääntömomentilla.

#### Etu:

Harjaton POWERSTATE™-moottori.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 litiumioniakkua, laturin, kuljetuslaukun (HD-Box) ja vyöpidikkeen.

**Huomautus:**

Sopivat akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073814 – 073816, 073827 ja 073840.

Sopiva Bluetooth-seurantamoduuli löytyy numerolla 070103 BTT-1.

## Tekninen kuvaus

Akkukapasiteetti	5 Ah
Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs	16 mm
Paino	2,2 kg
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 550 min <sup>-1</sup>
kierukaporan enimmäis-Ø, betoni	16 mm
Suurin kiristysmomentti	135 Nm
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa	1,33 m/s <sup>2</sup>
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla	13,2 m/s <sup>2</sup>
akun jännite	18 V
Sovellusliitäntä	OneKey
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
Moottorin rakenne	FUEL™
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	2000 min <sup>-1</sup>
Valmistajamerkintä	M18ONEPD2-502X
kierukaporan enimmäis-Ø, puu	89 mm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	kivi
soveltuu materiaalille	Betoni
soveltuu materiaalille	Muuri
Tuotetyyppi	Iskuporaruuvain

---

## Tarvikkeet

Litiumioniakku High Output™ Akkutyypin MHB55	073809 MHB55
Akun latauslaite Tyypin M1218FC	073840 M1218FC
Li-ionijärjestelmä M18B5 Akkutyypin MB18	073816 MB18
Akun latauslaite Tyypin M1218C	073840 M1218C