

**SNMG 120408, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251356 CA515
GTIN	4960664677030
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	PH
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	1 - 10 mm
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,25 - 0,8 mm/kierr,
Laji	CA515
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 435 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	8

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä