

**CNMG 120404 Wiper, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250211 CA515
GTIN	4960664675449
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	1 - 3,5 mm
lastunmurtaja	WQ
Syöttö $f$	0,15 - 0,35 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 430 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Laji	CA515
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä