

**CNMG 120412 Wiper, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250215 CA515
GTIN	4960664675388
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CNMG 120412 Wiper CA515 Laji: CA515
lastunmurtaja: WQ
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 3,5 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 430 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 430 m/min
Syöttö f	0,15 - 0,35 mm/kierr,
lastunmurtaja	WQ
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	1 - 3,5 mm
Nirkon säde	1,2 mm
Laji	CA515

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä