


CNMG 190608, Laji: CA515

Tilaustiedot

Tilausnumero	250382 CA515
GTIN	4960664675623
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CNMG 190608 CA515 Laji: CA515
 lastunmurtaja: PH
 Lastuamissyvyys a_p : 1 - 10 mm
 Syöttö f : 0,25 - 0,8 mm/kierr,
 Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 430 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	1 - 10 mm
lastunmurtaja	PH
Syöttö f	0,25 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 430 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	CA515

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 190608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä