

**TNMG 160408, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251474 CA515
GTIN	4960664677481
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

TNMG 160408 CA515 Laji: CA515
lastunmurtaja: PQ
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,13 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 105 - 510 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	105 - 510 m/min
lastunmurtaja	PQ
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Syöttö f	0,13 - 0,4 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Laji	CA515

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä