

**SNMG 120404, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251162 CA515
GTIN	4960664677061
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

SNMG 120404 CA515 Nirkon säde: 0,4 mm
Laji: CA515
lastunmurtaja: PQ
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,13 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 105 - 510 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	PQ
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,13 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Laji	CA515

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	105 - 510 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä