

**VNMG 160404, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251752 CA515
GTIN	4960664678341
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	105 - 510 m/min
Syöttö f	0,13 - 0,4 mm/kierr,
lastunmurtaja	PQ
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	CA515
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä