

**CNMG 120408, Laji: CA515****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 250104 CA515  |
| GTIN         | 4960664675272 |
| Tuoteluokka  | 25E           |

**Kuvaus**

CNMG 120408 CA515 Laji: CA515  
lastunmurtaja: PQ  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 140 - 480 m/min

**Tekninen kuvaus**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 0,2 - 2,5 mm         |
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 140 - 480 m/min      |
| Nirkon säde                     | 0,8 mm               |
| Pääkäyttöalue                   | P                    |
| Koneistusehto                   | jatkuva              |
| lastunmurtaja                   | PQ                   |
| Syöttö $f$                      | 0,13 - 0,4 mm/kierr, |
| Laji                            | CA515                |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely                     |
| Lastuava aine                   | KM                              |
| ISO-koodi-kääntöterä            | CNMG 120408                     |
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 4                               |
| Tuotetyyppi                     | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |