

**CNMG 160608, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250376 CA515
GTIN	4960664675579
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

CNMG 160608 CA515 Laji: CA515

lastunmurtaja: PH

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1 - 10 mm

Syöttö  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/kierr,

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 430 m/min

**Tekninen kuvaus**

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 430 m/min
Syöttö $f$	0,25 - 0,8 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys $a_p$	1 - 10 mm
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	PH
Laji	CA515

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä