

**DNMG 150604, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250696 CA515
GTIN	4960664676804
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

DNMG 150604 CA515 Laji: CA515  
lastunmurtaja: PQ  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 105 - 510 m/min

**Tekninen kuvaus**

Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	PQ
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	105 - 510 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Syöttö $f$	0,13 - 0,4 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Laji	CA515

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150604
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä