

**CNMG 160612, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250377 CA515
GTIN	4960664675586
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CNMG 160612 CA515 Laji: CA515
lastunmurtaja: PH
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 10 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 430 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	1,2 mm
lastunmurtaja	PH
Syöttö f	0,25 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	1 - 10 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 430 m/min
Laji	CA515

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160612
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä