

**CNMG 190616, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250384 CA515
GTIN	4960664675647
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CNMG 190616 CA515 Laji: CA515
lastunmurtaja: PH
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 10 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 430 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1,6 mm
lastunmurtaja	PH
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,25 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	1 - 10 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 430 m/min
Laji	CA515

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 190616
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä