

**CNMG 120404 Wiper, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250103 CA515
GTIN	4960664675463
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CNMG 120404 Wiper CA515 Laji: CA515
lastunmurtaja: WP
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,13 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 140 - 480 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 480 m/min
Syöttö f	0,13 - 0,4 mm/kierr,
lastunmurtaja	WP
Laji	CA515

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä