

**SNMG 120408, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251164 CA515
GTIN	4960664677078
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

SNMG 120408 CA515 Nirkon säde: 0,8 mm
Laji: CA515
lastunmurtaja: PQ
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,13 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 105 - 510 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	PQ
Syöttö f	0,13 - 0,4 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Laji	CA515

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	105 - 510 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä