


SNMG 120408, Laji: CA515

Tilaustiedot

Tilausnumero	251254 CA515
GTIN	4960664676958
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

SNMG 120408 CA515 Nirkon säde: 0,8 mm
 Laji: CA515
 lastunmurtaja: PS
 Lastuamissyvyys a_p : 1 - 4 mm
 Syöttö f : 0,15 - 0,6 mm/kierr,
 Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 435 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	PS
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	1 - 4 mm
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	CA515

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 435 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä