

**TNMG 220404, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251586 CA515
GTIN	4960664677702
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

TNMG 220404 CA515 Laji: CA515

lastunmurtaja: PS

Lastuamissyvyys a_p : 1 - 4,5 mm

Syöttö f : 0,15 - 0,6 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 435 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	1 - 4,5 mm
lastunmurtaja	PS
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 435 m/min
Laji	CA515

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 220404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä