


**CNMG 120404, Laji: CA515**

**Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 250210 CA515  |
| GTIN         | 4960664675296 |
| Tuoteluokka  | 25E           |

**Kuvaus**

CNMG 120404 CA515 Laji: CA515  
 lastunmurtaja: PS  
 Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1 - 3,5 mm  
 Syöttö  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/kierr,  
 Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 430 m/min

**Tekninen kuvaus**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Syöttö $f$                      | 0,15 - 0,35 mm/kierr, |
| lastunmurtaja                   | PS                    |
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 1 - 3,5 mm            |
| Koneistusehto                   | jatkuva               |
| Nirkon säde                     | 0,4 mm                |
| Pääkäyttöalue                   | P                     |
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 70 - 430 m/min        |
| Laji                            | CA515                 |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely            |
| Lastuava aine                   | KM                              |
| ISO-koodi-kääntöterä            | CNMG 120404                     |
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 4                               |
| Tuotetyyppi                     | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |