

**CNMG 160616, Laji: CA515****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250378 CA515
GTIN	4960664675593
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CNMG 160616 CA515 Laji: CA515

lastunmurtaja: PH

Lastuamissyvyys a_p : 1 - 10 mm

Syöttö f : 0,25 - 0,8 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 430 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 430 m/min
Lastuamissyvyys a_p	1 - 10 mm
Syöttö f	0,25 - 0,8 mm/kierr,
lastunmurtaja	PH
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	1,6 mm
Koneistusehto	jatkuva
Laji	CA515

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160616
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä