

Käsinhiertoväline, 35×14×5 mm, Rakeisuus: 400



Tilaustiedot

Tilausnumero	558812 400
GTIN	4037073005119
Tuoteluokka	53D

Kuvaus

Malli:

Hiomarunko 35×14×5 mm. Kokonaispituus 150 mm. Boorikarbidirunko, hyvä reuna- ja pintakestävyys.

Käyttö:

Sorvausterien, kalvinten, jyrsinten ja porien kovametalliterien teroitukseen, silotukseen, katkaisuun ja pyöristämiseen. Myös erittäin kovien työkappaleiden tarkkuuskäsittelyyn.

Tekninen kuvaus

Segmentin leveys	14 mm
Segmentin korkeus	5 mm
Rakeisuus	400
Hienousaste	hieno
Segmentin pituus	35 mm
Kokonaispituus	150 mm
Väri	vihreä
Hioma-aine	Boorikarbidi
Tuotenimen määrite	35×14×5 mm
Tuotetyyppi	Käsinhiertoväline

