

Käsinhiertoväline, 35×14×5 mm, Rakeisuus: 220



Tilaustiedot

Tilausnumero	558812 220
GTIN	4037073005102
Tuoteluokka	53D

Kuvaus

Malli:

Hiomarunko 35×14×5 mm. Kokonaispituus 150 mm. Boorikarbidirunko, hyvä reuna- ja pintakestävyys.

Käyttö:

Sorvausterien, kalvinten, jyrsinten ja porien kovametalliterien teroitukseen, silotukseen, katkaisuun ja pyöristämiseen. Myös erittäin kovien työkappaleiden tarkkuuskäsittelyyn.

Tekninen kuvaus

Segmentin leveys	14 mm
Kokonaispituus	150 mm
Segmentin korkeus	5 mm
Segmentin pituus	35 mm
Rakeisuus	220
Hienousaste	keskikova
Väri	sininen
Hioma-aine	Boorikarbidi
Tuotenimen määrite	35×14×5 mm
Tuotetyyppi	Käsinhiertoväline

