


**CNMG 120412, Laji: CA515**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	250372 CA515
GTIN	4960664675364
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

CNMG 120412 CA515 Laji: CA515  
 lastunmurtaja: PH  
 Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1 - 10 mm  
 Syöttö  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/kierr,  
 Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 430 m/min

**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys $a_p$	1 - 10 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 430 m/min
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	1,2 mm
lastunmurtaja	PH
Syöttö $f$	0,25 - 0,8 mm/kierr,
Laji	CA515

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä