



DNMG 150608, Laji: CA515



Tilaustiedot

Tilausnumero	250697 CA515
GTIN	4960664676811
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DNMG 150608 CA515 Laji: CA515
 lastunmurtaja: PQ
 Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Syöttö f : 0,13 - 0,4 mm/kierr,
 Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 105 - 510 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,13 - 0,4 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	105 - 510 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	PQ
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Laji	CA515

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä