

Garant**Liuskahiomalaikka speed CER litteä, Ø 115 mm, Rakeisuus: 80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	565234 80
GTIN	4062406159290
Tuoteluokka	51M

Kuvaus**Malli:**

- **Laadukas, itsestään teroittuva keramiikkarae (CER) mahdollistaa parhaan mahdollisen hiontatehon ja alhaisen puristusvoiman.**
- **Hioma-aktiivinen pinnoite viileään hiontaan.**
- **Luja polycotton-sekoitekuitu kestää käytössä ja on tukeva särmien työstössä.**
- **Ergonominen ja tärinää vaimentava polyesterimuovirunko (uudelleen asetettava).**
- **Parhaat tulokset tehokkaissa kulmahiomakoneissa.**

speed - Litteä lamellirakenne **suurelle materiaalin poistolle** ja pitkälle käyttöiälle.

Käyttö:

Täsmällinen viisteytys, särmien työstö ja tasohionta.

Tekninen kuvaus

Kiekon Ø	115 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
Rakeisuus	80
Muodon kuvaus	litteä

Hioma-aine	Keramiikkarae (CER)
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
hionta-aktiivinen, viilentävä pinnoite	kyllä
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 115 mm
optimoitu materiaalille	INOX
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Liuskahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		