



Liuskahiomalaikka long life ZA kartiomainen, Ø 125 mm, Rakeisuus: 80



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 565285 80 |
| GTIN | 4062406159450 |
| Tuoteluokka | 52M |

Kuvaus

Malli:

- Laadukas zirkonikorundi (ZA) mahdollistaa suuren hiontatehon.
- Lasikuiturungon ansiosta optimaalinen puristusvoima.
- Soveltuu teräkselle ja INOX-teräkselle.
- Parhaat tulokset kaikkien teholuokkien kulmahiomakoneissa.

long life - Erittäin tiheä lamellirakenne mahdollistaa **maksimaalisen käyttöiän**.

Käyttö:

Tavallisiin hiontatöihin, tasohiontaan, aineenpoistoon ja särmien työstöön.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|-----------------|
| Muodon kuvaus | kartio |
| Porauksen Ø | 22,23 mm |
| Kiekon Ø | 125 mm |
| Hioma-aine | Zirkonirae (ZA) |
| Hioma-aineen lyhenne | ZA |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % |
| Tuotenimen määrite | Ø 125 mm |
| optimoitu materiaalille | INOX |
| optimoitu materiaalille | teräs |
| suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s |
| Tuotetyyppi | Liuskahiomalaikka |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | | |
| INOX | soveltuu | | |
| Ti | sopii rajoituksin | | |
| GG(G) | sopii rajoituksin | | |
| Uni | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |