



## Liuskahiomalaikka speed+ ZA litteä, Ø 125 mm, Rakeisuus: 40



### Tilaustiedot

Tilausnumero	565299 40
GTIN	4062406159559
Tuoteluokka	52M

### Kuvaus

#### Malli:

- Laadukas zirkonikorundi (ZA) mahdollistaa suuren hiontatehon.
- Lasikuiturungon ansiosta optimaalinen puristusvoima.
- Soveltuu teräkselle ja INOX-teräkselle.
- Parhaat tulokset kaikkien teholuokkien kulmahiomakoneissa.

**speed+** - Optimoitu lamellirakenne mahdollistaa kuituhiomalaikan kaltaisen **hyvin tehokkaan** työstön.

#### Käyttö:

Särmien työstä, aineenpoisto.  
suurin sallittu kehänopeus: 80 m/s  
Muodon kuvaus: litteä  
Porauksen Ø: 22,23 mm

### Tekninen kuvaus

Muodon kuvaus	litteä
Kiekon Ø	125 mm
Porauksen Ø	22,23 mm

Hioma-aine	Zirkonirae (ZA)
Hioma-aineen lyhenne	ZA
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	teräs
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Liuskahiomalaikka

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		