



Liuskahiomalaikka speed ZA litteä, Ø 125 mm, Rakeisuus: 40



Tilaustiedot

Tilausnumero	565295 40
GTIN	4062406159610
Tuoteluokka	52M

Kuvaus

Malli:

- Laadukas zirkonikorundi (ZA) mahdollistaa suuren hiontatehon.
- Lasikuiturungon ansiosta optimaalinen puristusvoima.
- Soveltuu teräkselle ja INOX-teräkselle.
- Parhaat tulokset kaikkien teholuokkien kulmahiomakoneissa.

speed - Litteä lamellirakenne **suurelle materiaalin poistolle** ja pitkälle käyttöiälle.

Käyttö:

Täsmällinen viisteytys, särmien työstö ja tasohionta.

Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	22,23 mm
Muodon kuvaus	litteä
Kiekon Ø	125 mm
Hioma-aine	Zirkonirae (ZA)
Hioma-aineen lyhenne	ZA

Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	teräs
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Liuskahiomaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		