

HOLEX**Liuskahiomalaikka speed ZA litteä, Ø 115 mm, Rakeisuus: 40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	565294 40
GTIN	4062406159573
Tuoteluokka	52M

Kuvaus**Malli:**

- **Laadukas zirkonikorundi (ZA)** mahdollistaa suuren hiontatehon.
- **Lasikuiturungon ansiosta optimaalinen puristusvoima.**
- **Soveltuu teräkselle ja INOX-teräkselle.**
- **Parhaat tulokset kaikkien teholuokkien kulmahiomakoneissa.**

speed - Litteä lamellirakenne **suurelle materiaalin poistolle** ja pitkälle käyttöiälle.

Käyttö:

Täsmällinen viisteytys, särmien työstö ja tasohionta.

Tekninen kuvaus

Kiekon Ø	115 mm
Muodon kuvaus	litteä
Porauksen Ø	22,23 mm
Hioma-aine	Zirkonirae (ZA)
Hioma-aineen lyhenne	ZA

Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 115 mm
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	teräs
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Liuskahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		