

**HOLEX****Liuskahiomalaikka speed ZA litteä, Ø 125 mm, Rakeisuus: 80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	565295 80
GTIN	4062406159634
Tuoteluokka	52M

**Kuvaus****Malli:**

- **Laadukas zirkonikorundi (ZA)** mahdollistaa suuren hiontatehon.
- **Lasikuiturungon ansiosta optimaalinen puristusvoima.**
- **Soveltuu teräkselle ja INOX-teräkselle.**
- **Parhaat tulokset kaikkien teholuokkien kulmahiomakoneissa.**

**speed** - Litteä lamellirakenne **suurelle materiaalin poistolle** ja pitkälle käyttöiälle.

**Käyttö:**

Täsmällinen viisteytys, särmien työstö ja tasohionta.

**Tekninen kuvaus**

Porauksen Ø	22,23 mm
Muodon kuvaus	litteä
Hioma-aine	Zirkonirae (ZA)
Hioma-aineen lyhenne	ZA
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	teräs
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Liuskahiomalaikka

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		